

容器
 回転式

操作簡単!&コンパクト! 研究・試験用等の少量混合に!

Simple! & Compact!

The definitive small-size mixer is most suitable for a study/examinations.



使用容器は
 市販紙コップ又は
 当社指定200cc
 PPビーカー

Container is designated Paper Cup
 or PP Cup (200cc)

Micro Hard Mixer

マイクロハードミキサーSD

容器回転式 **超小型** 高粘度攪拌機

Portable Mixer with a container rotating for high viscous material.

高粘度ミキサーのあらゆるニーズにお応えする

日本ソセー工業株式会社

NAGOYA TOKYO OSAKA KOREA CHINA TAIWAN USA

Micro Hard Mixer

■ 外形寸法図 Outer Dimensions

※各仕様は改良のため、予定なく変更することがありますのでご了承願います。
Please note that each specifications may be changed without notice.

■ 仕様 specifications

容器 Container	紙コップ又はPPビーカー (200cc) Container is designated Paper Cup or PP Cup (200cc)
容器回転数 Container R.P.M	60Hz / 60rpm 50Hz / 50rpm
容器回転方向 Container rotate direction	右回転 (一定速) Clockwise (constant)
駆動モーター Driving Motor	AC100V 3W AC100V 3W
電源 Power	単相100V AC Single phase 100V
電気容量 Power Capacity	1A以下 Less than 1A
重量 Weight	3.7 kg

■ セット内容

本体1台・攪拌羽根シャフト1本
紙コップ専用攪拌羽根・ホルダー (1セット)
PPビーカー専用攪拌羽根・ホルダー (1セット)
紙コップ (10個)・PPビーカー (2個)

Main body (1unit)・Mixing Blade Shaft (1pcs)
Mixing Blade and Holder for Paper Cup (1set)
Mixing Blade and Holder for PP Cup (1set)
Paper Cup (10pcs)・PP Cup (2pcs)

注意事項


※防爆、防水仕様ではございません。

※要望の際は別途お問い合わせ願います。

※機種のスベック、外観等は予告無く変更することがあります。

Cautions

- ・ They are not explosion prevention and waterproofing specification.
Please ask in the case of demand.
- ・ Please note that the specifications may be changed without notice.



- | | | |
|---|---|--|
| ① 脱着式攪拌羽根
Desorption type Mixing Blade | ⑤ START/STOPスイッチ
Start / Stop Switch | ⑨ 攪拌羽根シャフト固定ボルト
Mixing Blade Shaft Clamp Bolt |
| ② PP製取手付ビーカー
PP Beaker With a handle | ⑥ 取手
handle | ⑩ 攪拌羽根支持ポール
Mixing Blade Support Pole |
| ③ 容器ホルダー
Container Holder | ⑦ ゴム脚
Rubber leg | ⑪ 攪拌モーター
Mixing Motor |
| ④ 電源ランプ (白)
Power Lamp (White) | ⑧ 攪拌羽根取付け固定ピン
Mixing Blade Clamp Pin | |

■ 本体色 (5色をラインナップ) Body color (a lineup with five colors)



※印刷インキの関係で実際の色とは多少異なって見えることがありますのでご了承下さい。

マイクロハードミキサー-DX

- ハードミキサーシリーズ 初のコードレス方式
- 容器回転変速機能付
- 真空環境下での使用も可能
(オプション: MH 真空槽)



SOSEY 高粘度ミキサーのパイオニア
日本ソセー工業株式会社

本社工場 〒457-0068 名古屋市南区南野1-99
TEL (052) 612-7321 (代) FAX (052) 611-2011
本社営業部 〒457-0068 名古屋市南区南野1-99
TEL (052) 613-2511 FAX (052) 613-2539
東京営業所&LABO 〒108-0023 東京都港区芝浦2丁目8-14 第2AKビル1F・3F
TEL (03) 3455-7141 (代) FAX (03) 3455-7256
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-7-11 小谷第1ビル8F
TEL (06) 6303-7141 (代) FAX (06) 6306-4544

URL <http://www.sosey.co.jp/>

CHINA TEL (021) 6763-1508
KOREA TEL (02) 26294829 FAX (02) 26294829
TAIWAN TEL (886) 230-6679 FAX (886) 230-6209
USA TEL (858) 427-0688 FAX (818) 459-3908

●ご用命は下記へ